

Pomelli a stella • DIN 6336 Alluminio

24660.0450



Descrizione prodotto

Queste impugnature a stella sono prodotte secondo DIN 6336.

Materiale

Impugnatura

- Alluminio (AL), sabbiato

Disegno



fig. 1



fig. 2




fig. 3





fig. 4





fig. 5

Caratteristiche

| d ₁ | d ₂ | Dimensioni | | |  | Codice |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|---|------------|
| | | d ₄ | h ₂ | t ₁ min. | [g] | |
| [mm] | | | | | | |
| Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, sabbiati | | | | | | |
| 50 | 18 | M10 | 32 | 18 | 63 | 24660.0450 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.