

## Pomelli a stella • DIN 6336 in plastica

24670.1240



### Descrizione prodotto

#### Materiale



##### Bussola

- Acciaio inox A2

##### Impugnatura

- Plastica PF 31, nero RAL 9005


### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni						max. [°C]	[g]	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>7</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	t <sub>3</sub>			
Con bussola filettata, forma K, acciaio inox								
40	M8	18	13	25	14	110	20	24670.1240

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.