

## Viti con ghiera a colletto • DIN 464

24790.0119



### Descrizione prodotto

Tutte le viti zigrinate sono realizzate in modo artigianale in unico pezzo.  
A differenza di quanto indicato dalla normativa, la vite è realizzata in tutta lunghezza sino al colletto, senza scarico.

### Materiale

- Acciaio, brunito, classe 5.8

### Maggiori informazioni

#### Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.


### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni							[g]	Codice
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h	k			
[mm]								
Acciaio								
M5	20	20	10	11,5	4	16	24790.0119	

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.