

Cerniere • con perni filettati

25160.0060



Descrizione prodotto

Queste cerniere sono caratterizzate dal design compatto e robusto e dalle filettature di montaggio integrate.

Materiale

Vite di spinta

- acciaio inox

Corpo

- Zinco pressofuso, cromato

Asse


- acciaio inox

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Piastre distanziali, per cerniere

Disegno



Caratteristiche

| b ₁ | b ₂ | b ₃ | d ₁ | d ₂ | Dimensioni | | | | | l ₁ | l ₂ | l ₃ | [g] | Codice | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------|----------------|----------------|----------------|------------|--------|--|
| | | | | | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ +0,5 | [mm] | | | | | | |
| Zinco pressofuso, cromato | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 36 | 21,5 | M8 | 8 | 15 | 8 | 8,5 | 17 | 60 | 36 | 14 | 194 | 25160.0060 | | |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.