

Posizionatori • con puntale e intaglio per cacciavite - POLLICI

2B020.0376



Descrizione prodotto

Usati per il posizionamento, indicizzazione, chiusura, ritenuta ed elementi di espulsione. Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Materiale

Perno

- Acciaio inox 1.4305 (ASTM-A-582), nitrurato

Corpo

- Acciaio inox 1.4305 (ASTM-A-582)

Molla

- acciaio inox

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura



spinta normale



spinta maggiorata

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

- Questo articolo viene realizzato in pollici.

Riferimenti


La tabella di conversione è consultabile nei dati tecnici al termine di queste pagine informative sui prodotti.

Frenafiletto: deposito in poliammide (per i dettagli consultare l'appendice Dati Tecnici).

Altri prodotti

- Posizionatori, con puntale e intaglio per cacciavite

Disegno



Caratteristiche

d ₁	Dimensioni		Filetto	d ₂	l	Corsa s	Spinta ¹⁾		min.	max.	oz	Codice
	[in]						F ₁	F ₂				
5/16-18	5/16	0,313	2A-UNC	0,135	37/64	0,084	3,8	13	-22	194	0,123	2B020.0376

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.