

Posizionatori • con sfera e intaglio per cacciavite - POLLICI  
2B050.0333



Descrizione prodotto

Usati per il posizionamento, indicizzazione, chiusura, ritenuta ed elementi di espulsione. Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Materiale

- Corpo**
- Acciaio inox 1.4305 (ASTM-A-582)
- Sfera**
- Acciaio inox, temperato
- Molla**
- acciaio inox

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura



spinta ridotta



spinta normale



spinta maggiorata

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.  
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

- Questo articolo viene realizzato in pollici.


Riferimenti

La tabella di conversione è consultabile nei dati tecnici al termine di queste pagine informative sui prodotti.  
Frenafiletto: deposito in poliammide (per i dettagli consultare l'appendice Dati Tecnici).  
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Altri prodotti

- Posizionatori, con sfera e intaglio per cacciavite
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni                                        |         |                |      | Corsa<br>s | Spinta <sup>1)</sup> |                |  |      |  | Codice |            |
|---------------------------------------------------|---------|----------------|------|------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| d <sub>1</sub>                                    | Filetto | d <sub>2</sub> | l    |            | F <sub>1</sub>       | F <sub>2</sub> | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |        |            |
| [in]                                              |         | [in]           |      |            | [in]                 | [lb]           | [lb]                                                                                  | [°F] |                                                                                       |        | [oz]       |
| Acciaio inox, spinta normale, Con filetto frenato |         |                |      |            |                      |                |                                                                                       |      |                                                                                       |        |            |
| #6-32                                             | 0,138   | 2A-UNC         | 5/64 | 5/16       | 0,023                | 0,5            | 1                                                                                     | -22  | 194                                                                                   | 0,185  | 2B050.0333 |

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.