

Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma; sede in ghisa temperata e manico in legno in alta qualità

3002.060



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3002 è dotata di inserto in gomma composita su entrambi i lati. Il suo inserto in gomma medio dura (serie 3202) è un assoluto best seller. Usura ultra bassa, anti rimbalzo e inodore, offre una durata maggiore rispetto ad una mazza di gomma convenzionale. Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura. Smorzando le vibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse. Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm, come mazza (3002.081, 3002.100), e D60mm e D80mm con inserto in gomma con base d'appoggio (3022.261). La versione Ø 80mm disponibile anche con manico extra corto (3002.082).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti in TPE-morbido (blu, morbido, antiusura, forte ammortizzazione) su entrambi i lati.
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica; area dell'impugnatura con doppia vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente notevole risparmio di costi e risorse.
- Questa versione è offerta nelle misure da D30mm a D80mm, anche come mazza e D60mm e D80mm con inserto in gomma con base d'appoggio.
- La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3002.082).

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria lavori di manutenzione e riparazione

Materiale

Manico

- Legno

Inserti

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	profcicl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	Lunghezza x larghezza x altezza	[mm]						
60	150	405	405 x 145 x 60	1550	4030618300076	AAA905c002	21-04-09-16	3002.060

Esempio di applicazione







Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.