

Mazzuole SIMPLEX 50:40 • TPE-medio; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

3003.051



Descrizione prodotto

Questa mazzuola SIMPLEX della serie 3003 è dotata di speciali inserti D50mm integrati della sede D40mm. Le superfici di contatto sovradimensionate offrono la massima protezione durante la lavorazione delicata di pezzi con superfici sensibili.

Questo modello è dotato dell'inserto TPE-medio grigio (3203.051) su entrambi i lati. L'inserto grigio in TPE-medio di media durezza permette una forza di impatto maggiore che è paragonabile all'inserto con composizione in gomma (serie 3202). Tuttavia, non lascia tracce nere indesiderate. Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Antivibrante e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / TPE-medio (grigio, media-durezza, non segna).
- Superfici di contatto D50mm sovradimensionate sono integrate nella sede D40mm: massima protezione durante il lavoro su superfici fragili.
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrata ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.

Campi di applicazione

Costruzione di finestre e porte, posizionamento di piastrelle fragili, piastrelle per pavimenti, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri/ delicati, lavori di falegnameria, assemblaggio di mobili, parquet e pavimenti in laminato

Materiale

Manico

- Legno

Inserti

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice ¹⁾
	Ø	Lunghezza						
50	110	330	330 x 120 x 50	680	4030618314165	AAA905c002	21-04-09-16	3003.051

¹⁾ Gli inserti speciali Ø50 sono montati nella sede Ø40 su questa mazzuola.

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.