

Mazze SIMPLEX • Nylon; con sede in ghisa temperata e manico in hickory

3008.081



Descrizione prodotto

La mazza SIMPLEX della serie 3008 dotata di inserto in nylon su entrambi i lati. Questo inserto bianco (serie 3208) offre eccezionali qualità d'impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole e non si scheggia nemmeno a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente a olio e grasso. Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione dell'impugnatura integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura. Il manico in noce americano a fibra lunga e ultra resistente è verniciato e ha forma ergonomica. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse. Misurando rispettivamente 3,400g e 80 cm di peso e lunghezza totale, questa mazza è disponibile in D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazza SIMPLEX con inserti in nylon (bianco, duro, molto resistente all'usura, nessuna scheggiatura neanche a temperature sotto lo zero, resistente a olio e grasso) su entrambi i lati.
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione dell'impugnatura integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in noce americano a fibra lunga e ultra resistente, verniciato e con forma ergonomica.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con un gran risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D80mm (peso totale di 3,400g).

Campi di applicazione

Regolazione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera

Materiale

Manico

- Hickory

Inserti

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
80	175	800	800 x 175 x 80	3400	4030618304517	AAA905c002	21-04-09-20	3008.081

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.