

Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido / composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

3012.050



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3012 è disponibile con la popolare combinazione di inserti in TPE-morbido / gomma composita. L'inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione degli urti per i lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle mazze di gomma convenzionali, non lascia alcun segno nero indesiderato. A bassissima usura, ammortizzazione degli urti e inodore, l'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) offre una durata maggiore rispetto ad un martello in gomma convenzionale. Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura. Smorza le vibrazioni ed è sagomato ergonomicamente, il manico di legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nell'area dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere riadattati. Questo si traduce sia in un risparmio di denaro che di risorse. Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e nelle misure D60mm e D80mm anche con inserto in gomma con base d'appoggio (3012.2). La versione D80mm è disponibile anche con manico extra corto (3012.082).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / gomma composita (nero, media durezza, anti rimbalzo, inodore, a bassa usura).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e nella misura D60mm e D80mm con inserto in gomma e base d'appoggio.
- D80mm disponibile anche con manico extra corto (cod. 3012.082).

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, piastrellatura

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Inserto 2

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Sede

- Ghisa temperata

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Mazzuole SIMPLEX, Composizione in gomma, con base d'appoggio / TPE-morbido; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

Caratteristiche

Ø	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
									3012.050
50	135	370		370 x 135 x 50	1095	4030618300588	AAA905c002	21-04-09-16	3012.050

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.