

Mazze SIMPLEX • TPE-morbido / composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in hickory

3012.081



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3012 è dotata dell'apprezzata combinazione di inserti TPE-morbido / composizione di gomma. L'inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è quello più morbido della serie SIMPLEX, inoltre è fortemente ammortizzante e quindi adatto per lavori delicati. Rispetto alle mazze di gomma convenzionali, non lascia segni neri indesiderati.

L'inserto in gomma medio dura (serie 3202) è soggetto a usura ridotta, ammortizza l'impatto, è inodore e la sua durata è maggiore di quella di una mazza di gomma convenzionale.

La sede in ghisa temperata è dotata di una guaina di protezione del manico integrata che assicura una resistenza alla rottura elevata.

Il manico in hickory a filamenti lunghi, molto stabile, è verniciato e di forma ergonomica.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa mazza è disponibile nel D80mm con peso complessivo di 3.205g e lunghezza totale di 80cm e anche come mazza con inserto in gomma e base d'appoggio (3012.281).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazza SIMPLEX con combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / composizione di gomma (nero, durezza media, ammortizzazione dell'impatto, inodore, usura ridotta).
- Sede in ghisa temperata con protezione del manico integrata e resistenza alla rottura elevata.
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni e di forma ergonomica; area dell'impugnatura a doppia verniciatura (insensibile allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati successivamente e quindi sono molto economici e sostenibili.
- Disponibile nel D80mm (peso complessivo 3.205g), anche come mazza con inserto in gomma e base d'appoggio (3012.281).

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati

Materiale

Manico

- Hickory

Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Inserto 2

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Lunghezza	Larghezza	Dimensioni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza						
			[mm]						
80	175	800	800 x 175 x 80		3205	4030618312352	AAA938c002	21-04-09-20	3012.081

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.