

Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido / superplastica; con sede in ghisa temperata e manico extra-corto in legno di alta qualità

3017.082



Descrizione prodotto

Questa mazzuola SIMPLEX dispone di un manico extra-corto. La forma compatta impedisce il contatto con l'estremità dell'impugnatura.

La serie SIMPLEX 3017 è disponibile con combinazione di inserti TPE-morbido / superplastica. L'inserto blu TPE-morbido (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione degli urti per lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle mazzuole in gomma convenzionali, non lascia nessun segno indesiderato.

L'inserto in superplastica (serie 3207) garantisce una forza di impatto maggiore rispetto a l'inserto in gomma. E un inserto in plastica di durezza media realizzato in materiale estruso e estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi maggiormente resistente a tempo e usura.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Il manico extra-corto in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica, è dotato di una doppia verniciatura nell'area dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX D80mm morbida con combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / superplastica (bianco, medio-duro, molto duraturo).
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico extra-corto, nessun contatto con l'estremità dell'impugnatura.
- Impugnatura in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.

Campi di applicazione

Piastrellatura, posa di pietre, lavori di falegnameria, costruzione porte, assemblaggio di mobili, montaggio e regolazione in ambienti delicati

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

| Ø | Dimensioni | | Lunghezza x larghezza x altezza [mm] | Versione manuale |  [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Codice |
|----|---|---|---|------------------|--|---------------|-------------------|-------------|----------|
| |  |  | | | | | | | |
| 80 | 175 | 325 | 325 x 175 x 80 | extra corto | 2635 | 4030618312901 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3017.082 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.