

Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma, con base d'appoggio / TPE-medio; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

3023.260



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3023 è disponibile con la combinazione di inserti in TPE-medio / gomma composita con base d'appoggio.

L'inserto in gomma di media durezza con base d'appoggio (3202.2) è un ulteriore sviluppo del top seller di Halder. A bassissima usura, ammortizzante e inodore, offre una durata molto più lunga rispetto a una mazzuola di gomma convenzionale. La sua forma ingegnosa consente alla mazzuola di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, rendendo possibile lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena.

L'inserto grigio in TPE-medio (serie 3203) consente una forza d'impatto paragonabile all'inserto in gomma nera. La differenza è che non lascerà alcuna traccia nera indesiderata.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure D60mm e D80mm. La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3023.282).

Caratteristiche del prodotto:

- Ulteriore sviluppo del top seller di Halder: l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) garantisce un lavoro confortevole per la schiena e riduce la necessità di piegarsi.
- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in TPE-medio (grigio, medio duro, antigraffio) / gomma composita con base d'appoggio (nera, medio dura, ammortizzante, inodore, a bassa usura).
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure D60mm e D80mm.
- D80mm disponibile anche con manico extra corto (3023.282).

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, sistematura di murature e scale, posa di pietre naturali

Per questa mazzuola nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

Inserto 2

- Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Lunghezza	Larghezza	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Altezza	[mm]						
60	150	405			405 x 150 x 60	1570	4030618311096	AAA905c002	21-04-09-16	3023.260

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.