

## Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma / superplastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

### 3027.040



#### Descrizione prodotto

Offrendo una combinazione di inserti composizione in gomma / superplastica, la serie SIMPLEX 3027 è indispensabile per un'ampia gamma di applicazioni ed è la combinazione più venduta da Halder.

A bassissima usura, anti rimbalzo e inodore, l'inserto in gomma di media-durezza (serie 3202) garantisce una maggior durata rispetto alle mazzuole in gomma convenzionali.

L'inserto in superplastica (serie 3207) garantisce una forza di impatto maggiore rispetto a l'inserto in gomma. È un inserto in plastica di durezza media realizzato in materiale estruso e estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi maggiormente resistente a tempo e usura.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Smorza vibrazioni e sagoma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse

Questa versione è offerta nelle misure da D30mm a D80mm, anche come mazza (3027.081, 3027.100) e D60mm e D80mm con inserto in gomma con base d'appoggio. La versione D60mm e D80mm disponibile anche con manico extra corto (3027.062 e 3027.082).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti composizione in gomma (nero, media-durezza, anti rimbalzo, inodore, a bassa usura) / superplastica (bianco, media-durezza, duraturo)
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e nelle misure D60mm e D80mm anche con inserto in gomma con base d'appoggio, anche come mazza.
- La versione D60mm e D80mm è disponibile anche con manico extra corto (art. 3027.062 e 3027.082).
- Top seller Halder.

#### Campi di applicazione

Giardinaggio e paesaggistica, pavimentazioni, installazione paracarri, impalcature e tensostrutture, lavori di falegnameria, costruzione tetti e recinzioni

#### Materiale

##### Manico

- Legno

##### Inserto 1

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

##### Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

##### Sede

- Ghisa temperata

#### Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	115	325						
40	115	325	325 x 115 x 40	635	4030618300694	AAA905c002	21-04-09-16	3027.040

Esempio di applicazione











## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.