

Mazze SIMPLEX • Composizione in gomma / nylon; con sede in ghisa temperata e manico in hickory

3028.081



Descrizione prodotto

Disponibile con la combinazione di inserti in gomma composita / nylon, la mazza SIMPLEX della serie 3028 copre un'ampia gamma di applicazioni ed è quindi ampiamente utilizzata nell'industria della lavorazione dei metalli.

L'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) a usura ultra bassa, ammortizzante agli urti e inodore offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

L'inserto in nylon (serie 3208) offre eccezionali qualità di impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole e non si scheggia mai anche a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente ad olio e grasso.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Il manico in hickory, a fibra lunga e ultra resistente, è verniciato e ha forma ergonomica.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Misurando rispettivamente 3,470g e 800 mm di peso e lunghezza totale, questa mazza è disponibile in D80mm anche con inserto in gomma con base d'appoggio (3028.281).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazza SIMPLEX con la combinazione di inserti in gomma composita (nero, medio duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / nylon (bianco, duro, molto resistente all'usura, nessuna scheggiatura anche a temperature inferiori allo zero, resistente a olio grasso).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente, verniciato e di forma ergonomica.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D80mm (peso totale di 3,470g) anche con inserto in gomma con base d'appoggio.

Campi di applicazione

Assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, riparazione e manutenzione.

Materiale

Manico

- Hickory

Inserto 1

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	↓ ↑	← →	Dimensioni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza						
			[mm]						
80	175	800	800 x 175 x 80		3470	4030618302322	AAA938c002	21-04-09-20	3028.081

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.