

Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma / metallo morbido; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità
3029.040



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3029 combina l'inserto composizione in gomma / metallo morbido. A bassissima usura, anti rimbalzo e inodore, l'inserto in gomma media-durezza (serie 3202) garantisce una maggior durata rispetto alle mazzuole in gomma convenzionali. Realizzato in alluminio, l'inserto argentato in metallo morbido (series 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce il classico martello di piombo. Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura. Smorza vibrazioni e sagoma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse. Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e in misura D60mm e D80mm con inserto in gomma e base d'appoggio.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti composizione gomma (nero, media-durezza, antirimbalzo, inodore, a bassa usura) / metallo morbido (argentato, duro, resistente al calore).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D80mm e in misura D60mm e D80mm con inserto in gomma e base d'appoggio.
- L'inserto in metallo morbido è realizzato in alluminio e sostituisce il classico martello di piombo.

Campi di applicazione

Costruzione di stampi, costruzione di impianti, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	115	325						
40	115	325	325 x 115 x 40	700	4030618302339	AAA905c002	21-04-09-16	3029.040

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.