

## Mazzuole SIMPLEX • Plastica / nylon; con alloggiamento in ghisa e manico in legno alta qualità 3068.030



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3068 combina inserti in plastica / superplastica.

L'inserto rosso in plastica (serie 3206) è duro e resistente a olio e grasso.

L'inserto nylon (serie 3208) ha grandi qualità di impatto ed è garantito per combinare una resistenza e una durata unica. Realizzato in materiale estruso e estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è maggiormente resistente e non si scheggia a temperature sotto lo zero.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Anti-vibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.

Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti in plastica (rosso, duro, resistente a olio e grasso) / nylon (bianco, duro, molto duraturo, resistente a temperature sotto lo zero, resistente a olio e grasso).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D60mm.

### Campi di applicazione

Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture

### Materiale

#### Manico

- Legno

#### Inserto 1

- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi
- Universale

#### Inserto 2

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

#### Sede

- Ghisa temperata

### Caratteristiche

Ø	Lunghezza	Larghezza	Dimensioni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza						
			[mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30		337	4030618302506	AAA905c002	21-04-09-16	3068.030

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.