

Mazzuole SIMPLEX • Plastica / metallo morbido; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

3069.030



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3069 con combinazione di inserti in plastica / metallo morbido.

L'inserto in plastica rosso (serie 3206) è duro e resistente a oli e grassi.

Realizzato in alluminio, l'inserto argentato in metallo morbido (serie 3209) è duro, resistente al calore ed un sostituto del classico martello in piombo.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un alto livello di protezione dalla rottura.

Anti-vibrante e di forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice nella zona di presa ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati.

Questo si traduce in risparmio di tempo e risorse.

Questa versione è disponibile in misure da D30mm a D60mm.

Caratteristiche prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti in plastica (rosso, duro, resistente ad oli e grassi) / metallo morbido (argentato, duro, resistente al calore).
- Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un alto livello di protezione dalla rottura.
- Anti-vibrante e di forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice nella zona di presa (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti sono sostituibili /adattabili e questo si traduce in risparmio di tempo e risorse.
- Disponibile in misure da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Costruzione di stampi, costruzione di impianti, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi
- Universale

Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø			Dimensioni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza						
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[g]				
30	90	295	295 x 90 x 30		362	4030618302537	AAA905c002	21-04-09-16	3069.030

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.