

## Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma / TPE-medio; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità

3123.060



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3123 è disponibile con la combinazione di inserti TPE-medio / composizione di gomma.

L'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) a usura ultra bassa, ammortizzante agli urti e inodore offre una durata molto più lunga rispetto ad una mazza di gomma convenzionale.

L'inserto grigio in TPE-medio (serie 3203) consente una forza d'impatto paragonabile all'inserto in gomma nera. La differenza è che non lascerà tracce nere indesiderate.

La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto. Questo rende un gioco da ragazzi lavorare su materiali che si rompono facilmente.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.

Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in TPE-medio (grigio, medio duro, antigraffio) / composizione di gomma (nero, medio duro, ammortizzante agli urti, inodore, a bassa usura).
- La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto (ideale per lavorare su materiali che si rompono facilmente).
- Il manico in legno di alta qualità, ammortizzante ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

### Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, sistematura di murature e scale, posa di pietre naturali

### Materiale

#### Manico

- Legno

#### Inserto 1

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta




#### Inserto 2

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

#### Sede

- Alluminio Al

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
								
60	150	405	405 x 150 x 60	890	4030618305347	AAA905c002	21-04-09-16	3123.060

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.