

## Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma / superplastica; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità

### 3127.060



#### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3127 comprende la combinazione di inserti in composizione di gomma / superplastica.

L'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) a usura ultra bassa, ammortizzante agli urti e inodore, offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

L'inserto in superplastica (serie 3207) consente una forza d'impatto più potente rispetto all'inserto in gomma. Si tratta di un inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole.

La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto. Inoltre, rende la mazzuola, un attrezzo dal peso minimo e facile da trasportare.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati.

Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in composizione di gomma (nero, medio duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / superplastica (bianco, medio duro, molto resistente).
- La sede in alluminio extra leggero consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto. Strumento leggero e facile da trasportare.
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico, zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D60mm.

#### Campi di applicazione

Per ispezioni e perizie su alberi per picchiare le aree sospette danneggiate

#### Materiale

##### Manico

- Legno

##### Inserto 1

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

##### Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

##### Sede

- Alluminio Al

#### Caratteristiche

Ø	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
									3127.060
60	150	405		405 x 150 x 60	950	4030618302797	AAA905c002	21-04-09-16	3127.060

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.