

## Mazzuole SIMPLEX • TPE-medio / superplastica; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità

3137.060



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3137 è disponibile con la combinazione di inserti TPE-medio / superplastica. L'inserto di media durezza in TPE-medio grigio è un elastomero termoplastico che non lascia tracce di colore o, a differenza di una mazza in gomma convenzionale, tracce nere indesiderate. La sua durezza è paragonabile a quella dell'inserto in gomma composita (serie 3202). L'inserto in superplastica (serie 3207) consente una forza d'impatto più potente rispetto all'inserto in gomma. Si tratta di un inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a indiezione, è quindi notevolmente più durevole e resistente all'usura. La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto. Inoltre, rende la mazzuola un attrezzo dal peso minimo e facile da trasportare. Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse. Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in TPE-medio (grigio, medio duro, antigraffio) / superplastica (bianco, medio duro, molto resistente).
- La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto.
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

### Campi di applicazione

Piastrellatura, pavimentazione (materiali fragili), posizionamento e regolazione di pezzi leggeri / delicati, lavori di falegnameria, prototipazione, costruzione porte, assemblaggio di mobili

### Materiale

#### Manico

- Legno

#### Inserto 1

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

#### Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

#### Sede

- Alluminio Al

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
60	150	405	405 x 150 x 60	820	4030618304777	AAA905c002	21-04-09-16	3137.060

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.