

## Percussori • anti-rimbalo

3408.020



## Descrizione prodotto

La serie 3408 di Halder offre percussori in una varietà di dimensioni che vanno da D20mm a D50mm.

I percussori sono, in effetti, mazzuole senza manico, che consentono all'utente di tenere la testa della mazza direttamente nella mano. Adatti per l'uso in situazioni in cui l'accessibilità limitata renderebbe impossibile lavorare con una mazzuola, sono anche ideali per applicare esattamente la quantità di forza d'impatto necessaria per colpire il pezzo con perfetta precisione e per lavorare con la minima forza.

Questi piccoli aiutanti sono dotati su entrambe le estremità di testine in nylon speciale antisceggiatura, molto resistenti all'usura e sostituibili.

Sono attrezzi antirimbalo grazie al loro riempimento con pallini d'acciaio. L'effetto risultante è che l'energia dei pallini d'acciaio viene trasferita con un leggero ritardo quando la superficie di contatto della mazzuola colpisce il pezzo. Il rimbalo ridotto consente di assorbire la forza d'impatto con perfetta efficienza, consentendo di lavorare con un minore sforzo sulle articolazioni e a rumorosità ridotta.

Caratteristiche del prodotto:

- Antirimbalo.
- Entrambe le estremità sono dotate di testine intercambiabili realizzate in uno speciale nylon molto resistente all'usura e antisceggia.
- Consentono un lavoro delicato con bassa rumorosità e forma minima.
- Applicazione esatta della forza d'impatto necessaria.
- Soluzioni per ambienti con accessibilità limitata.
- Disponibile nelle dimensioni da D20mm a D50mm.

## Campi di applicazione

Lavori di assemblaggio, riparazione e manutenzione con accessibilità limitata

## Materiale

## Inserti

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

## Assemblaggio



Inserti Nylon sostituibili

## Maggiori informazioni


## Altri prodotti

- Kit mazzuole / espulsori , 4 pezzi

## Caratteristiche

Ø		Dimensioni		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
20	150	150 x 20 x 20	215	4030618302087	AAA905c002	21-04-07-02	3408.020

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.