

## Supporto magnetico 3688.003



### Descrizione prodotto

Il supporto magnetico di Halder viene utilizzato come supporto multifunzionale e versatile per pistole di soffiaggio, cavi, tubi, abbigliamento, nastro segnaletico e molto altro. Il supporto rende un gioco da ragazzi attaccare / appendere oggetti senza la necessità di avvitare il supporto in posizione.

Realizzato in plastica, il robusto supporto vanta un'enorme tenuta grazie ai 6 magneti al neodimio installati nel magnete con base in acciaio (D65mm). La superficie di contatto rivestita in gomma è resistente all'olio e previene i graffi sulla superficie di tenuta.

La forma speciale prevede zone a doppio uso (ad esempio per una pistola ad aria compressa e un tubo flessibile) e impedisce agli oggetti attaccati / appesi di scivolare inavvertitamente. Ciò mantiene il posto di lavoro sicuro ed elimina qualsiasi rischio di inciampo.

I supporti magnetici sono confezionati singolarmente in una scatola di cartone che funge anche da imballaggio protettivo del prodotto fornendo informazioni sulla sicurezza e istruzioni per l'uso. Questo prodotto è disponibile in blu e in nero.

Caratteristiche del prodotto:

- Supporto per uso multifunzionale senza bisogno di avvitare il supporto in posizione.
- Design robusto in plastica
- Enorme forza di tenuta grazie ai sei magneti al neodimio (D65mm).
- La superficie di contatto rivestita in gomma è resistente all'olio e previene i graffi sulla superficie di tenuta.
- La forma speciale prevede zone a doppio uso.
- Imballaggio di vendita accattivante con informazioni sulla sicurezza e istruzioni per l'uso.
- Disponibile in blu e in nero.

### Campi di applicazione

Pistole di soffiaggio, cavi, abiti, nastri di segnalazione e altri utensili possono essere fissati / appesi con facilità!

### Materiale

#### Magnete

- Magnete permanente

#### Corpo

- Plastica

### Maggiori informazioni

#### Note

Versioni con etichetta del fabbricante, superficie personalizzata (adesivo) a richiesta. Imballo 10 pezzi (ordinare la quantità in pezzi)

### Caratteristiche

d	Dimensioni		Colore	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	[mm]	l						
75		100	nero	250	4030618309901	EAB489h002	21-02-08-13	3688.003

Esempio di applicazione









