

Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido / nylon; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro.

3718.030



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3718 è disponibile con la combinazione di inserti TPE-morbido / nylon. L'inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione agli urti per i lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza della tradizionali mazzuole in gomma, non lascia tracce nere indesiderate. L'inserto in nylon (serie 3208) offre un'eccezionale qualità di impatto e garantisce la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampata a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole e non si scheggia mai anche a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente a olio e grasso.

La sede in acciaio fuso rinforzato nero offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto. Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati.

Questo si traduce in risparmi sia in costi che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti in TPE-morbido (blu, morbido, antigraffio) / nylon (bianco, duro, molto resistente all'usura, senza scheggiature anche a temperature sotto lo zero, resistente ad olio e grasso).
- Sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile da D30mm a 80mm.

Campi di applicazione

Regolazione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera riparazione e manutenzione

Materiale

Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Inserto 2

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

| Ø | Dimensioni | | Lunghezza x larghezza x altezza [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Codice |
|----|------------|-----|---|-----|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | — | — | | | | | | |
| 30 | 90 | 300 | 300 x 90 x 34 | 453 | 4030618305880 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3718.030 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.