

## Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma / TPE-medio; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro.

3723.050



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3723 è disponibile con la combinazione di inserti TPE-medio / composizione di gomma.

L'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) a usura ultra bassa, ammortizzante agli urti e inodore, offre una durata maggiore rispetto a una mazza in gomma convenzionale.

L'inserto grigio in TPE-medio (serie 3203) consente una forza d'impatto paragonabile all'inserto in gomma nera. La differenza è che non lascerà alcun segno nero indesiderato.

La sede in acciaio fuso nero rinforzato offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto.

Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in TPE-medio (grigio, medio duro, antigraffio) / composizione di gomma (nera, medio dura, ammortizzante agli urti, inodore, a bassa usura).
- Sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile da D30mm a 80mm.

### Campi di applicazione

Per materiali molto delicati, piastrellatura, posa di pietra naturale, assemblaggio di mobili, costruzione di muri a secco, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria

### Materiale

#### Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

#### Inserto 1

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

#### Inserto 2

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

#### Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
50	135	335	335 x 135 x 50	1210	4030618305989	AAA905c002	21-04-09-16	3723.050

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.