

## Mazzuole SIMPLEX • TPE-medio / superplastica con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro

3737.050



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3737 è disponibile con la combinazione di inserti TPE-medio / superplastica. L'inserto grigio TPE-medio (serie 3203) consente una forza d'impatto paragonabile all'inserto in gomma nera. La differenza è che non lascia tracce nere indesiderate.

L'inserto in superplastica (serie 3207) consente una forza d'impatto più potente rispetto all'inserto in gomma. Si tratta di un inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso e d'estremante omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampata a iniezione, è quindi notevolmente più durevole e resistente all'usura.

La sede in acciaio fuso nero rinforzato offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto. Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

- La mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in TPE-medio (grigio, medio duro, antigraffio) / superplastica (bianca, medio dura, durevole).
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile da D30mm a 80mm.

### Campi di applicazione

Per materiali molto delicati, piastrellatura, posa di pietra naturale, assemblaggio di mobili, costruzione di muri a secco, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria

### Materiale

#### Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

#### Inserto 1

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

#### Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

#### Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

### Caratteristiche

| Ø  | Lunghezza | Larghezza | Dimensioni                      |  | [g]  | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Codice   |
|----|-----------|-----------|---------------------------------|--|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |           |           | Lunghezza x larghezza x altezza |  |      |               |                   |             |          |
|    |           |           | [mm]                            |  |      |               |                   |             |          |
| 50 | 135       | 335       | 335 x 135 x 50                  |  | 1185 | 4030618306160 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3737.050 |

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.