

## Mazzuole SIMPLEX • Plastica / nylon; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro

3768.060



## Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3768 viene fornita con la combinazione di inserti in plastica / nylon.

L'inserto in plastica rossa (serie 3206) è duro e resistente anche a olio grasso.

L'inserto in nylon (serie 3208) offre eccezionali qualità d'impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. Composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo, è notevolmente più durevole e resistente all'usura e non si scheggia nemmeno a temperature inferiori allo zero. Inoltre è anche resistente ad olio e grasso.

Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati.

Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- La mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in plastica (rossa, dura, resistente a olio e grasso) / nylon (bianco, duro, molto resistente all'usura, nessuna scheggiatura anche a temperature sotto lo zero, resistente ad olio e grasso).
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Il manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile da D30mm a 60mm.

## Campi di applicazione

Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture

## Materiale

## Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

## Inserto 1

- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi
- Universale

## Inserto 2

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

## Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

## Caratteristiche

| Ø  | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Lunghezza x larghezza x altezza<br>[mm] | Peso<br>[g] | GTIN          | profi@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Codice   |
|----|-----------|-----------|---------|---|-------------|---------------|-----------------|-------------|----------|
|    |           |           |         |   |             |               |                 |             | 3768.060 |
| 60 | 150       | 410       |         | 410 x 150 x 60                          | 1805        | 4030618306368 | AAA905c002      | 21-04-09-16 | 3768.060 |

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.