


## Rondelle piane

EH 1007.400 - EH 1108.300




### Descrizione prodotto

Questo sistema di montaggio fa parte del sistema con scanalature a T.

### Materiale

- Acciaio temprato e rettificato

### Disegno



### Caratteristiche

Sistema	Dimensioni			[g]	Codice
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	s		
V40	8,5	24,0	3	9	<a href="#">1007.400</a>
V40	8,5	39,5	3	30	<a href="#">1007.500</a>
V40	8,5	24,0	4	12	<a href="#">1007.600</a>
V40	8,5	39,5	4	37	<a href="#">1007.700</a>
V40	8,5	24,0	5	15	<a href="#">1007.800</a>
V40	8,5	39,5	5	46	<a href="#">1007.900</a>
V70/L12	13,0	39,5	3	27	<a href="#">1107.400</a>
V70/L12	13,0	59,5	3	65	<a href="#">1107.500</a>
V70/L12	13,0	39,5	4	36	<a href="#">1107.600</a>
V70/L12	13,0	59,5	4	86	<a href="#">1107.700</a>
V70/L12	13,0	39,5	5	44	<a href="#">1107.800</a>
V70/L12	13,0	59,5	5	107	<a href="#">1107.900</a>
V70/L12	13,0	39,5	10	85	<a href="#">1108.000</a>
V70/L12	13,0	59,5	10	208	<a href="#">1108.100</a>
V70/L12	13,0	39,5	20	170	<a href="#">1108.200</a>
V70/L12	13,0	59,5	20	417	<a href="#">1108.300</a>

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.