

Blocchetti di allineamento • Bifrontali

EH 1049.200 - EH 1149.200




Descrizione prodotto

Materiale

- Acciaio temprato e rettificato

Disegno



Caratteristiche

| Sistema | Dimensioni | | | | | | | | | | y [mm] | Per viti [mm] |  [g] | Codice |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----------|------------------|--|----------|
| | b ₁ | b ₂ | b ₃ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ | l ₁ | l ₂ | d | | | | |
| V40 | 10 | 20 | 28 | 20 | 23 | 2,6 | 13 | 40 | 26 | M 8 | 6 | M 6 | 160 | 1049.200 |
| V70 | 14 | 30 | 44 | 25 | 35 | 5,5 | 22 | 69 | 45 | M12 | 12 | M12 | 580 | 1149.200 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.