

Squadre di rinforzo

EH 1120.400 - EH 1122.300




Descrizione prodotto


Materiale

- Ghisa, fosfatate, rettificata

Disegno



Caratteristiche

Sistema	Dimensioni						Costola	 [g]	Codice
	b	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆			
V70	37	140	69	104	-	-	Sinistra	1546	1120.400
V70	37	200	69	104	139	174	Sinistra	1820	1120.500
V70	37	140	69	104	-	-	Destro	1450	1121.000
V70	37	200	69	104	139	174	Destro	1840	1121.100
V70	66	140	69	104	-	-	Sinistra	2970	1121.600
V70	66	200	69	104	139	174	Sinistra	3753	1121.700
V70	66	140	69	104	-	-	Destro	2970	1122.200
V70	66	200	69	104	139	174	Destro	3466	1122.300

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.