

## Perni di riferimento

EH 1141.600 - EH 1143.700



### Descrizione prodotto

#### Materiale

- Acciaio temprato e rettificato

### Disegno



### Caratteristiche

| Sistema | Dimensioni     |                        |    | [g] | Codice                   |
|---------|----------------|------------------------|----|-----|--------------------------|
|         | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub><br>[mm] | l  |     |                          |
| V70     | 25             | 39                     | 20 | 126 | <a href="#">1141.600</a> |
| V70     | 26             | 39                     | 20 | 121 | <a href="#">1141.700</a> |
| V70     | 28             | 39                     | 20 | 128 | <a href="#">1141.800</a> |
| V70     | 30             | 49                     | 22 | 216 | <a href="#">1141.900</a> |
| V70     | 32             | 49                     | 22 | 216 | <a href="#">1142.000</a> |
| V70     | 34             | 49                     | 22 | 222 | <a href="#">1142.100</a> |
| V70     | 35             | 49                     | 22 | 226 | <a href="#">1142.200</a> |
| V70     | 36             | 49                     | 22 | 230 | <a href="#">1142.300</a> |
| V70     | 38             | 49                     | 22 | 230 | <a href="#">1142.400</a> |
| V70     | 40             | 59                     | 24 | 361 | <a href="#">1142.500</a> |
| V70     | 42             | 59                     | 24 | 358 | <a href="#">1142.600</a> |
| V70     | 44             | 59                     | 24 | 372 | <a href="#">1142.700</a> |
| V70     | 45             | 59                     | 24 | 378 | <a href="#">1142.800</a> |
| V70     | 46             | 59                     | 24 | 384 | <a href="#">1142.900</a> |
| V70     | 48             | 59                     | 24 | 399 | <a href="#">1143.000</a> |
| V70     | 50             | 69                     | 26 | 537 | <a href="#">1143.100</a> |
| V70     | 52             | 69                     | 26 | 551 | <a href="#">1143.200</a> |
| V70     | 54             | 69                     | 26 | 570 | <a href="#">1143.300</a> |
| V70     | 55             | 69                     | 26 | 593 | <a href="#">1143.400</a> |
| V70     | 56             | 69                     | 26 | 589 | <a href="#">1143.500</a> |
| V70     | 58             | 69                     | 26 | 610 | <a href="#">1143.600</a> |
| V70     | 60             | 69                     | 26 | 630 | <a href="#">1143.700</a> |

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.