


Supporti di foratura • fissi

EH 1162.000 - EH 1162.300




Descrizione prodotto

Materiale

- Acciaio temprato e rettificato

Disegno



Caratteristiche

Sistema	Dimensioni										[g]	Codice
	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	b_1	b_2	b_3	h			
V70/L12	68	22	13	22	9,5	18	8	13	25	92	1162.000	
V70/L12	88	38	20	26	9,5	28	16	13	25	214	1162.100	
V70/L12	98	40	20	31	9,5	38	24	13	25	321	1162.200	
V70/L12	108	45	20	37	11,5	48	35	17	25	399	1162.300	

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.