

## Liste di bloccaggio

EH 1533.000 - EH 1633.200




### Descrizione prodotto

#### Materiale

- Acciaio, brunito

### Disegno



### Caratteristiche

Sistema	Dimensioni				y	Per viti	[g]	Codice
	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h				
L12	74	30	50,0	15	12	M12	364	1533.000
L12	95	30	70,3	15	12	M12	510	1533.200
L16	85	35	50,0	14	16	M16	467	1633.000
L16	105	35	70,3	14	16	M16	629	1633.200

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.