


Ganasce prismatiche

EH 1701.




Descrizione prodotto

- Per il bloccaggio orizzontale e verticale di pezzi tondi e sottili
- Le viti di montaggio sono da ordinarsi separatamente (cod. 1701.300)
- La fornitura comprende due pezzi

Materiale

- Acciaio, temperato

Disegno



Caratteristiche

Larghezza ganascia [mm]	Dimensioni								[g]	Codice
	b	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂		
125	125	18 – 55	12 – 28	35	15	3	40	35	1700	1701.270

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.