

Ganasce di supporto

EH 1702.



Descrizione prodotto

- Per il montaggio di vari perni di bloccaggio (cod. 1702.710-1702.780) odell set di griffe universali (cod. 1702.600)
- Per il fissaggio a tre punti
- La superficie frontale può essere usata come superficie di serraggio (temperata e rettificata)
Fornita **senza** perni di montaggio o set di griffe

Materiale

- Acciaio, temperato

Disegno




fig. 1





fig. 2

Caratteristiche

Larghezza ganascia [mm]	Dimensioni					Codice
	b	l [mm]	h	c		
Ganascia, fissa – Fig. 1						
125	189	104	20	24	3 kg	1702.100
Ganascia, mobile – Fig. 2						
125	97	73	20	24	1200 g	1702.300

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.