

Ganasce a gradino • per griffe a perno

EH 1702.



Descrizione prodotto

- Faccia superiore e faccia laterale con filettatura per il montaggio di griffe parallele
- Superfici di bloccaggio rettificate
- Filettature aggiuntive per il montaggio delle ganasce intercambiabili (cod. 1701.250 - 1701.280) sul lato alto
- Adatte al montaggio delle griffe a perno
- Prima e seconda operazione di serraggio, senza regolazione
- Compatibili con il montaggio del sistema a scatto (cod. 1701.190 - 1701.200) sul lato alto della ganascia

Attenzione:

Sono ganasce rigide adatte solo per pezzi rettangolari (tagliati con segatrice) - parallelismo minore o uguale a 0,5 mm ($// \leq 0,5$) e pezzi cilindrici - rotondità minore o uguale a 0,5 ($O \leq 0,5$).

Materiale

- Acciaio, temperato

Disegno




fig. 1





fig. 2

Caratteristiche

Larghezza ganascia [mm]	Dimensioni										Codice
	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	c			
Ganascia, fissa – Fig. 1											
125	124,4	74	92	43	34	39,5	20	24		3 kg	1702.400
Ganascia, mobile – Fig. 2											
125	124,4	74	70	40	47	39,5	20	24		1800 g	1702.500

Esempio di applicazione



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
apertura s ₁	0 - 64	0 - 182	0 - 314
apertura s ₂	52 - 106	52 - 224	52 - 356
apertura pezzi tondi	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
apertura s ₃	78 - 106	131 - 313	131 - 445
apertura s ₄	107 - 214	160 - 332	160 - 464

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.