

## Appoggi EH 1703.




### Descrizione prodotto

- Cinque altezze di supporto
- Per livellare il pezzo rispetto alla guida di base
- Rettifica ad alta precisione


### Materiale

- Acciaio temprato e rettificato

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni h [mm]	 [g]	Codice
23	9	<a href="#">1703.400</a>
29	12	<a href="#">1703.410</a>
34	16	<a href="#">1703.420</a>
43	21	<a href="#">1703.430</a>
48	24	<a href="#">1703.440</a>

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.