

Squadre di staffaggio

EH 1906.



Descrizione prodotto

Materiale

- Ghisa GG

Maggiori informazioni


Note

Esecuzioni speciali su richiesta.


Altri prodotti

- Perni di sollevamento per fori filettati, autobloccanti

Disegno



Caratteristiche

l_1	l_2	h_1	h	Dimensioni								y	Per viti	Nr. fori di fissaggio n		Codice
				a $\pm 0,013$	b_2 $\pm 0,2$	l_3 $\pm 0,2$	l_4	l_5	h_2 $\pm 0,02$	s $\pm 0,025$	d					
400	-	400	475	150	150	150	100	100	275	80	M12	12	M12	4	147	1906.240
400	500	400	475	150	150	150	200	100	275	80	M12	12	M12	4	168	1906.340
500	-	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	295	1906.440
500	630	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	326	1906.540
630	-	630	725	200	200	200	200	200	410	130	M16	16	M12	6	445	1906.640

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.