

## Squadre di staffaggio • saldati, semifiniti EH 1910.



### Descrizione prodotto

#### Materiale


- Acciaio, saldati

#### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali su richiesta.


### Disegno



### Caratteristiche

$l_1$	$l_2$	$l_3 \pm 0,2$	Dimensioni				$y$	Per viti		Codice
			$h$	$h_1$	$s + 1$	$a \pm 0,013$				
[mm]										
400	400	150	475	425	121	150	12	M12	148	<a href="#">1910.120</a>
500	500	200	600	545	151	200	12	M12	260	<a href="#">1910.140</a>
630	630	200	725	660	181	200	16	M16	409	<a href="#">1910.160</a>

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.