

## Chiusure EH 22260.



### Descrizione prodotto


#### Materiale

- Acciaio sinterizzato

#### Assemblaggio

Non adatti per il fissaggio tramite saldatura, ma solamente tramite l'impiego di perni.


### Disegno



### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H8	d <sub>3</sub>	Dimensioni				[g]	Codice
			b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>		
[mm]								
<b>Chiusura destrorsa</b>								
35	8	18	15	7	3	7,0	33	<a href="#">22260.0008</a>
35	10	18	15	7	3	7,0	31	<a href="#">22260.0010</a>
65	12	23	20	10	5	7,2	103	<a href="#">22260.0012</a>
80	16	27	24	12	6	8,8	174	<a href="#">22260.0016</a>
<b>Chiusura sinistrorsa</b>								
35	8	18	15	7	3	7,0	34	<a href="#">22260.0108</a>
35	10	18	15	7	3	7,0	31	<a href="#">22260.0110</a>
65	12	23	20	10	5	7,2	103	<a href="#">22260.0112</a>
80	16	27	24	12	6	8,8	175	<a href="#">22260.0116</a>

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.