

Maniglie a U EH 24310.



Descrizione prodotto

Le maniglie a U vengono utilizzate, per esempio, su ante di macchine, mobili, armadi, cassetti e cassettiere.

Queste maniglie rotonde a U sono caratterizzate dalla costruzione ergonomica e stabile e dal semplice e senza tempo design.

Stesso design delle maniglie con rondelle di appoggio.


Grazie all'ampiezza delle superfici di appoggio, le rondelle non sono necessarie.

Materiale

Impugnatura

- Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco
- Acciaio plastificato nero


Disegno



Caratteristiche

d ₁	l ±0,5	Dimensioni				t min.	[g]	Codice
		d ₂	h	r	[mm]			
acciaio inox								
12	125	M6	51	14	12	197	24310.0710	
12	160	M6	51	14	12	201	24310.0720	
12	200	M6	51	14	12	237	24310.0730	
12	250	M6	51	14	12	282	24310.0740	
16	160	M6	59	18	12	373	24310.0750	
16	200	M6	59	18	12	437	24310.0760	
16	250	M6	59	18	12	523	24310.0770	
16	300	M6	59	18	12	603	24310.0780	
Acciaio								
12	125	M6	51	14	12	197	24310.0910	
12	160	M6	51	14	12	201	24310.0920	
12	200	M6	51	14	12	237	24310.0930	
12	250	M6	51	14	12	282	24310.0940	
16	160	M6	59	18	12	373	24310.0950	
16	200	M6	59	18	12	437	24310.0960	
16	250	M6	59	18	12	523	24310.0970	
16	300	M6	59	18	12	603	24310.0980	

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.