

Maniglie tubolari · dritto, montaggio anteriore

EH 24321.



Descrizione prodotto

Le maniglie tubolari vengono utilizzate ad esempio, sulle porte delle macchine.

Materiale

Impugnatura

- Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
- Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Manico

- Alluminio, anodizzato
- Alluminio plastificato, simile a RAL 9005 nero, opaco

Coperchio


- Plastica, grigio chiaro

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Disegno



Caratteristiche

d ₁	l ₁ ±0,25	a	Dimensioni					[g]	Codice
			b ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂		
[mm]									
argento simile a RAL 9006									
28	200	14	25	M6	50	66	214	320	24321.0700
28	250	14	25	M6	50	66	264	320	24321.0705
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	24321.0710
28	350	14	25	M6	50	66	364	400	24321.0715
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	24321.0720
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	24321.0725
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	24321.0730
Nero simile a RAL 9005									
28	200	14	25	M6	50	66	214	300	24321.0800
28	250	14	25	M6	50	66	264	360	24321.0805
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	24321.0810

d ₁	l ₁ ±0,25	a	Dimensioni					[g]	Codice
			b ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂		
[mm]									
28	350	14	25	M6	50	66	364	380	24321.0815
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	24321.0820
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	24321.0825
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	24321.0830

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.