

Pomelli a croce • DIN 6335 in plastica  
EH 24640.



Descrizione prodotto

Materiale


Bussola

- Ottone
- Acciaio, zincato mediante zincatura
- Acciaio inox A2

Impugnatura

- Plastica PF 31, nero RAL 9005


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni						max. [°C]	[g]	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>7</sub> ~	h <sub>3</sub> ~	h <sub>4</sub> ~	t <sub>3</sub>			
<b>Con bussola filettata, forma K, Ottone</b>								
20	M 4	10	6	13	6,5	110	3,3	<a href="#">24640.0220</a>
<b>Con bussola filettata, forma K, Acciaio</b>								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,0	<a href="#">24640.0225</a>
32	M 6	14	10	20	12,0	110	11,0	<a href="#">24640.0232</a>
40	M 8	18	13	25	14,0	110	16,0	<a href="#">24640.0240</a>
50	M10	22	20	32	18,0	110	34,0	<a href="#">24640.0250</a>
63	M12	26	25	40	22,0	110	66,0	<a href="#">24640.0263</a>
80	M16	35	30	50	30,0	110	137,0	<a href="#">24640.0280</a>
<b>Con bussola filettata, forma K, acciaio inox</b>								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,0	<a href="#">24640.1225</a>
32	M 6	14	10	20	12,0	110	11,0	<a href="#">24640.1232</a>
40	M 8	18	13	25	14,0	110	16,0	<a href="#">24640.1240</a>
50	M10	22	20	32	18,0	110	34,0	<a href="#">24640.1250</a>
63	M12	26	25	40	22,0	110	66,0	<a href="#">24640.1263</a>
80	M16	35	30	50	30,0	110	137,0	<a href="#">24640.1280</a>

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.