

## Cerniere • zinco pressofuso EH 25163.



### Descrizione prodotto

Queste cerniere in pressofusione di zinco sono caratterizzate dal loro design semplice e senza tempo.

### Materiale

#### Corpo

- Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
- Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

#### Copertura


- Plastica POM

### Maggiori informazioni

#### Altri prodotti

- Piastre distanziali, per cerniere
- Piastre filettate, per cerniere

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni											max. [°C]	[g]	Codice
b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>				
<b>Zinco pressofuso, argento</b>													
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	36	80	137	25163.0005	
<b>Zinco pressofuso, nero</b>													
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	36	80	137	25163.0105	

### Conformità

Per informazioni dettagliate sulla conformità selezionare il numero di articolo desiderato.