

Mazza spaccalegna SIMPLEX · con sede in ghisa temperata e manico in hickory

EH 3007.



Descrizione prodotto

Combinando due strumenti in uno, una mazza spaccalegna e una mazzuola di altissima qualità professionale, la mazza spaccalegna SIMPLEX di Halder offre un notevole risparmio di costi rispetto all'acquisto individuale degli strumenti. L'alta qualità del prodotto è stata confermata dalla commissione per i lavori forestali e la tecnologia forestale (KWF).

Realizzato in acciaio al carbonio di alta qualità, l'inserto di spaccatura forgiato a goccia offre prestazioni estremamente elevate grazie al suo naso ritorto. Questo effetto è amplificato dal suo peso totale di 4.100g e al suo peso superiore. La guaina di protezione in pelle previene lesioni durante il trasporto.

L'inserto in superplastica con D60mm è un inserto in plastica di media durezza realizzato in estruso e materiale estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è notevolmente più resistente all'usura e durevole. Usando il lato morbido quando si incunea il legno aperto il rischio di lesioni da schegge metalliche viene completamente eliminato. Inoltre, la durata della plastica e i cunei in alluminio è notevolmente migliorata.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che fornisce un'elevata resistenza alla rottura.

Il manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente è verniciato e sagomato in modo ergonomico. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- 2 attrezzi in 1: mazza spaccalegna più mazzuola, molto meno costoso rispetto all'acquisto degli attrezzi individualmente.
- Realizzata in acciaio al carbonio di alta qualità, la spaccatura forgiata offre una spaccatura estremamente elevata grazie al suo naso ritorto.
- Nessun rischio di lesioni dovute a schegge di metallo durante l'apertura del legno grazie all'inserto in superplastica di D60mm (bianco, medio duro e molto resistente).
- Durata notevolmente migliorata dei cunei in plastica e alluminio.
- Infissione delicata dei pali di legno.
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente, verniciato e sagomato ergonomicamente.
- Tutte i componenti possono essere sostituiti/adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
- Inclusa guaina di protezione.
- Peso totale di 4.100 g.

Campi di applicazione

Raccolta di legname manuale e automatica, inserimento facile e sicuro di cunei nel legno con l'inserto in superplastica, spaccatura di tronchi da 1 metro, spaccature leggere con un cuneo, battitura delicata di pali di legno, giardinaggio e architettura paesaggistica

Materiale

Manico

- Hickory

Inserto 1

- Inserto spaccalegna realizzato in acciaio al carbonio di alta qualità, forgiato e temperato, forma ritorta
- Guaina di plastica compresa
- È compresa la protezione in pelle della lama

Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede

- Ghisa temperata

Assemblaggio

Nella mazza spaccalegna SIMPLEX è possibile montare solo l'inserto in superplastica 3207.060.

L'inserto spaccalegna 3210.160 può essere montato solo nella sede in ghisa temperata 3011.160!

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Vite di ricambio, per sede per mazza spaccalegna SIMPLEX
- Protezione antitaglio SIMPLEX
- Guaina di plastica SIMPLEX

Caratteristiche

Dimensioni					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1 21-04-09-02	Codice
Ø								
[mm]				[g]				
60	224	900	65	4100	4030618303091	EAB897c006	21-04-09-02	3007.160

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.