

Mazzuole SIMPLEX • Metallo morbido; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità EH 3009.



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3009 è dotata di inserto in metallo morbido su entrambi i lati. Realizzato in alluminio, l'inserto argentato (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce un classico martello di piombo. Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura. Smorzando le vibrazioni e sagomato in modo ergonomico, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse. Questa versione è disponibile in misure che vanno da D30mm a D80mm e come mazza (3009.081).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX soft-face con inserti in metallo morbido (argentato, duro, resistente al calore) su entrambi i lati
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrazione e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in misure che vanno da D30mm a D80mm e come mazza.

Campi di applicazione

Impatto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione

Materiale

Manico

- Legno

Inserti

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø		Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]		GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
30	90	295		295 x 90 x 30		4030618300274	AAA905c002	21-04-09-16	3009.030
40	115	325		325 x 115 x 40		4030618300281	AAA905c002	21-04-09-16	3009.040
50	135	370		370 x 135 x 50		4030618300298	AAA905c002	21-04-09-16	3009.050
60	150	405		405 x 150 x 60		4030618300304	AAA905c002	21-04-09-16	3009.060
80	175	490		490 x 175 x 80		4030618300311	AAA905c002	21-04-09-16	3009.080

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.