

Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma, con base d'appoggio / TPE-morbido; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità EH 3012.



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3012 è disponibile con la popolare combinazione di inserti in TPE-morbido / gomma composita.

L'inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione agli urti per i lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazze di gomma, non lascia tracce nere indesiderate.

Dotato di una forma ingegnosa, l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.260) consente alla mazzuola di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, la miscela di gomma testata offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse,

Questa versione è disponibile nelle misure D60mm e D80mm. La versione D80mm è disponibile anche con manico extra corto (cod. 3012.282).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in TPE-morbido (blu, morbido, antigraffio) / inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) per lavorare senza doversi piegare.
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico, zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Questa versione è disponibile nelle misure D60mm e D80mm.
- La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (cod. 3012.282).

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, piastrellatura

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Inserto 2

- Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Sede

- Ghisa temperata

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Mazzuole SIMPLEX, TPE-morbido / composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618311089	AAA905c002	21-04-09-16	3012.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2855	4030618312390	AAA905c002	21-04-09-16	3012.280

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.