

Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma, con base d'appoggio / superplastica; con sede in ghisa temperata e manico extra-corto in legno di alta qualità EH 3027.



Descrizione prodotto

Questa mazzuola SIMPLEX è dotata di un manico extra corto. La forma compatta impedisce il contatto con l'estremità dell'impugnatura - ad esempio durante i lavori di pavimentazione a terra. Offrendo una combinazione di inserti di composizione in gomma / superplastica, la mazzuola SIMPLEX D80mm è un compagno indispensabile per un gran numero di applicazioni. Questo top seller di Halder è stato ora ulteriormente sviluppato:

Dotato di una forma ingegnosa, l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.260) consente alla mazzuola di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, la miscela di gomma testata offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

L'inserto in superplastica (serie 3207) consente una forza d'urto più potente rispetto all'inserto in gomma. Si tratta di un inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo.

Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura durevole.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che fornisce un'elevata resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità extra-corto ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati.

Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

Ulteriore sviluppo del top seller di Halder: l'inserto in gomma con base d'appoggio (art. n. 3202.280) per lavorare senza doversi piegare.

Mazzuola SIMPLEX D80mm con la combinazione di inserti in composizione di gomma con base d'appoggio (nero, medio duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / superplastica (bianco, medio duro, molto resistente).

Manico extra corta, l'estremità dell'impugnatura non tocca il suolo.

Manico in legno di alta qualità, antivibrante ed ergonomico; area di presa con doppio strato di vernice (resistente allo sporco).

Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.

Tutti i componenti possono essere sostituiti/adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, posa di angolari, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavori di carpenteria, costruzione di recinzioni

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta



Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede

- Ghisa temperata


Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	Versione manuale	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
									
60	150	280	280 x 150 x 60	extra corto	1484	4030618314332	AAA905c002	21-04-09-16	3027.262
80	175	325	325 x 175 x 80	extra corto	2720	4030618312970	AAA905c002	21-04-09-16	3027.282

Esempio di applicazione







Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.