

## SIMPLEX Plus Box "giardinaggio e paesaggistica" • Mazzuola SIMPLEX D60, composizione di gomma con base d'appoggio / superplastica più livella STABILA EH 3027.



### Descrizione prodotto

Il Plus Box SIMPLEX GIARDINAGGIO E PAESAGGISTICA contiene la mazzuola SIMPLEX e una livella STABILA modello 80 AS, 20cm. La mazzuola SIMPLEX D60mm (cod. 3027.260) con combinazione di inserti composizione di gomma / superplastica è un vero il topseller di casa Halder. L'inserto in gomma con base d'appoggio consente, grazie alla forma geniale, un sicuro appoggio sulla testa della mazzuola e un minor numero piegamenti, il che rende il lavoro notevolmente più ergonomico e preserva la schiena. La collaudata miscela di gomma è soggetta a usura ridotta, ammortizza l'impatto, è inodore e la sua durata è un multiplo di quella di un mazzuola in gomma convenzionale. L'inserto in superplastica rende possibile una forza d'impatto maggiore rispetto a quello in gomma. Tutti i componenti possono essere sostituiti / aggiunti successivamente e sono quindi molto economici e sostenibili.

La livella STABILA modello 80 AS, 20cm (art. 19565) è una livella a bolla precisa e affidabile con un profilo sottile. Il profilo rettangolare in alluminio rinforzato del modello 80 AS e la tecnologia di installazione STABILA assicurano precisione e lunga durata. Le fiale e le superfici di misura vengono allineate con precisione durante il processo di produzione e poi incollate saldamente tra loro per garantire la massima precisione di misura per molti anni a venire. Questa livella mantiene le promesse.

Caratteristiche del prodotto:

Confezione promozionale con mazzuola SIMPLEX e livella STABILA:

- Include la mazzuola SIMPLEX D60mm (cod. 3027.260) con combinazione di inserti composizione di gomma con base d'appoggio (nero, durezza media, ammortizzazione dell'impatto, inodore, usura ridotta) / superplastica (bianco, durezza media, alta durata).
- Perfezionamento del topseller HALDER per la costruzione/giardinaggio e paesaggistica: L'inserto in gomma con base d'appoggio consente di salvaguardare la schiena e di ridurre il numero di piegamenti.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / aggiunti successivamente e sono quindi molto economici e sostenibili.
- Livella STABILA modello 80 AS, 20cm (cod. 19565).
  - Profilo rettangolare in alluminio con nervature di rinforzo – grande stabilità e presa sicura durante il lavoro.
  - Stopper antiscivolo integrati per una presa sicura durante il tracciamento – si evita così lo spostamento della livella.
  - Fiale di qualità STABILA per un'ottima leggibilità – vetro acrilico molto trasparente e resistente con pareti interne levigate con precisione e liquido fluorescente della fiala.
  - Livella con due superfici di misura – per misurare in modo preciso in tutte le posizioni.
  - Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 fiala verticale, 2 superfici di misura rivestite.

### Campi di applicazione

Per pavimentazione

### Caratteristiche

Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	Codice
157 x 70 x 417	1880	4030618313205	<a href="#">3027s024</a>

Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.