

## Mazze SIMPLEX • Nylon / metallo morbido; con sede in ghisa temperata e manico in hickory EH 3089.



### Descrizione prodotto

La mazza SIMPLEX della serie 3089 è dotata della combinazione di inserti in nylon / metallo morbido.

L'inserto in nylon bianco (serie 3208) offre eccezionali qualità d'impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole e non si scheggia nemmeno a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente a olio e grasso.

Realizzato in alluminio, l'inserto in metallo morbido argentato (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce una classica mazza di piombo.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Il manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente è verniciato e ha forma ergonomica.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in un risparmio sia in denaro che in risorse.

Misurando rispettivamente 3,660g e 800mm di peso e lunghezza totale, questa mazza è disponibile in D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazza SIMPLEX con la combinazione di inserti in nylon (bianco, duro, molto resistente all'usura, nessuna scheggiatura anche a temperature inferiori allo zero, resistente a olio e grasso) / metallo morbido (argentato, duro, resistente al calore).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente, verniciato e con forma ergonomica.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con un grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D80mm (peso totale di 3,660g).

### Campi di applicazione

Regolazione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione

### Materiale

#### Manico

- Hickory

#### Inserto 1

- Nylon, bianco
- Duro
- Lunga durata
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

#### Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore
- Impatto elevato

#### Sede

- Ghisa temperata

### Caratteristiche

Ø	Lunghezza	Altezza	Dimensioni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1 21-04-09-20	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza						
[mm]									
80	175	80	800 x 175 x 80		3660	4030618306443	AAA938c002	21-04-09-20	3089.081

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.